

Bluecup PEX2



Descrição Description

Papelcartão multicamadas não revestido com extrusão de polietileno brilhante no lado forro e fosco no lado suporte.
Uncoated paperboard with gloss polyethylene extrusion on the top side and matte polyethylene on the back side.

| Gramatura Grammage | Norma Ref. Standard | Unidade Unit | Tolerância Tolerance | 242 | 262 | 282 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------|------|------|
| Gramatura/ Grammage | ISO 536 | g/m ² | ± 4% | 242 | 262 | 282 |
| Gramatura/ Grammage | ISO 536 | lb/1000ft ² | ± 4% | 49,6 | 53,7 | 57,8 |
| Espessura/ Thickness | ISO 534 | µm | ± 5% | 311 | 350 | 380 |
| Espessura/ Caliper | ISO 534 | pt | ± 5% | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
| Umidade/ Moisture | TAPPI 412 | % | ± 1 | 7 | 7 | 7 |
| Rigidez Taber Long/ Stiffness MD | TAPPI 489 | gf.cm | -15% | 88 | 122 | 145 |
| | TAPPI 489 | mN.m | -15% | 8,6 | 12 | 14,2 |
| Rigidez Taber Trans/ Stiffness CD | TAPPI 489 | gf.cm | -15% | 40 | 55 | 60 |
| | TAPPI 489 | mN.m | -15% | 3,9 | 5,4 | 5,9 |
| Cobb Forro /Cobb sizing (Top) | ISO 535 | g/m ² | ≤ 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cobb Suporte/Cobb sizing (Back) | ISO 535 | g/m ² | ≤ 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alvura forro/ Brightness ISO top | ISO 2470 | % | ≥80 | 84 | 84 | 84 |

- Unidade de fabricação / Mill: Suzano.
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações. / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano
- Em função do tratamento Corona, a Suzano recomenda a utilização dos produtos Bluecup no prazo máximo de 12 meses após sua data de fabricação. Após este período, o nível de tratamento deve ser testado antes de utilizar o produto, valor mínimo esperado 38 Dynas. / Due to Corona treatment, Suzano recommends using Bluecup products within a maximum period of 12 months of the production date. After this period, the treatment level should be tested before using the product, minimum expected value 38 Dynas.

REFERÊNCIA: EP.11.02.0012
EMISSÃO: jmonteiro- 28/01/2022
VALIDADE: 28/01/2023

